

**ROMETAL****AMORTECEDOR COMFORT 240**

Cód.: 6723

MANUAL DE MONTAGEM | Revisão 02

Verifique se o amortecedor é adequado ao peso da porta




15 a 40 Kg
GATILHO CINZA



40 a 60 Kg
GATILHO PRETO

Informações técnicas da porta



Largura Mín. da Porta
700mm

Espessura Mín. da Porta
15mm

Portas de madeira e alumínio

Trilho Superior



Larguras do Trilho
26mm, 28mm e 32mm.


Composição do Produto

Acionador



Parafuso
3,5 X 14 CC

Amortecedor



Parafuso
3,5 X 22 CC


TOP

02 Amortecedores
02 Acionadores


STANDARD

01 Amortecedor
01 Acionador

Sistemas Deslizantes Indicados



RO-62



RO-65




RO-47

1

Sugestão de aplicação em diferentes situações


A

Posicionamento do amortecedor para 2 portas.



B


Posicionamento do amortecedor para 3 portas.



Obs: Na porta do meio, o lado do fechamento é de livre escolha.


C

Posicionamento do amortecedor para 4 portas.



2

Acionamento do amortecedor



Acione o amortecedor antes da instalação.

3

Posicione o amortecedor dentro do trilho

Vista superior da posição do amortecedor no trilho. **O GATILHO SEMPRE DEVE FICAR PARA DENTRO DA CAIXA DO MÓVEL.**

IMPORTANTE: SEMPRE ALINHAR O AMORTECEDOR PARA O LADO EXTERNO DA CAIXA DO MÓVEL. (como mostra na figura abaixo).

Encostar pela lateral do móvel

Trilho 26mm



Trilho 28mm



Trilho 32mm




Alinhar pela lateral do perfil (Lado externo do móvel)




4




Após definir o posicionamento do amortecedor, fixe o mesmo no trilho encostando na lateral do móvel conforme a imagem abaixo.



240mm




Utilizar parafusos 3,5 x 22 CC.



5 Instalação do pescador na porta


A distância para instalação do pescador na porta é de 115mm da lateral da porta.




Trilho
26mm

Trilho
28mm


Trilho
32mm





6 Colocação da porta no móvel



7 Ajuste fino da mola



8 Libere a trava do sistema




IMPORTANTE: Lembre de soltar as travas acionando as molas do sistema para impedir que as portas descarrem do móvel

◆ Sempre utilize desempenador

DP 100/101

Fundamental para garantir o alinhamento de sua porta.



Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente: (54) 3441 3100



Rometal Componentes para Móveis Ltda.
Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil | Fone (54) 3441 3100
rometal@rometal.com.br

www.rometal.com.br

